



## Vratidlo, nastavitelné zesílené, Typ: 7



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	148150 7
GTIN	4045197814937
Třída artiklu	12L

### Popis

#### Provedení:

S tvrzenými čelistmi a ocelovými držadly. Ocelovou rukojeť lze odšroubovat pro použití v úzkých místech.

Zesílené provedení. Všechny rozměry s **kvalitně kovaným ocelovým pláštěm a ocelovými rukojetmi.**

Norma: DIN 1814

rozsahu upnutí: 14,5 - 36 mm

Pro ruční závitník DIN 352: M25 – M58

Pro Ø ručních výstružníků DIN 206: 20 - 45 mm

Celková délka: 1120 mm

### Technický popis

Pro Ø ručních výstružníků DIN 206	20 - 45 mm
Celková délka	1120 mm
Pro ruční závitník DIN 352	M25 – M58
<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	14,5 - 36 mm
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidlo