



Vratidlo, nastavitelné zesílené, Typ: 6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	148150 6
GTIN	4045197814920
Třída artiklu	12L

Popis

Provedení:

S tvrzenými čelistmi a ocelovými držadly. Ocelovou rukojeť lze odšroubovat pro použití v úzkých místech.

Zesílené provedení. Všechny rozměry s **kvalitně kovaným ocelovým pláštěm a ocelovými rukojetmi.**

Norma: DIN 1814

□ rozsahu upnutí: 9 - 24 mm

Pro ruční závitník DIN 352: M16 – M42

Pro Ø ručních výstružníků DIN 206: 11 - 32 mm

Celková délka: 900 mm

Technický popis

□ rozsahu upnutí	9 - 24 mm
Pro ruční závitník DIN 352	M16 – M42
Celková délka	900 mm
Pro Ø ručních výstružníků DIN 206	11 - 32 mm
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidlo