



Vratidlo, nastavitelné zesílené, Typ: 5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	148150 5
GTIN	4045197814913
Třída artiklu	12L

Popis

Provedení:

S tvrzenými čelistmi a ocelovými držadly. Ocelovou rukojeť lze odšroubovat pro použití v úzkých místech.

Zesílené provedení. Všechny rozměry s **kvalitně kovaným ocelovým pláštěm a ocelovými rukojetmi.**

Norma: DIN 1814

rozsahu upnutí: 7 - 20 mm

Pro ruční závitník DIN 352: M12 – M33

Pro Ø ručních výstružníků DIN 206: 9 - 26 mm

Celková délka: 700 mm

Technický popis

<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	7 - 20 mm
Celková délka	700 mm
Pro Ø ručních výstružníků DIN 206	9 - 26 mm
Pro ruční závitník DIN 352	M12 – M33
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidlo