



Vratidlo, nastavitelné zesílené, Typ: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	148150 2
GTIN	4045197814883
Třída artiklu	12L

Popis

Provedení:

S tvrzenými čelistmi a ocelovými držadly. Ocelovou rukojeť lze odšroubovat pro použití v úzkých místech.

Zesílené provedení. Všechny rozměry s **kvalitně kovaným ocelovým pláštěm a ocelovými rukojetmi.**

Norma: DIN 1814

rozsahu upnutí: 3 - 9 mm

Pro ruční závitník DIN 352: M4 – M12

Pro Ø ručních výstružníků DIN 206: 5 - 10 mm

Celková délka: 280 mm

Technický popis

Pro Ø ručních výstružníků DIN 206	5 - 10 mm
Pro ruční závitník DIN 352	M4 – M12
<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	3 - 9 mm
Celková délka	280 mm
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidlo