



Vratidlo, nastavitelné zesílené, Typ: 0



Údaje o objednávce

Artikové číslo	148150 0
GTIN	4045197814852
Třída artiklu	12L

Popis

Provedení:

S tvrzenými čelistmi a ocelovými držadly. Ocelovou rukojeť lze odšroubovat pro použití v úzkých místech.

Zesílené provedení. Všechny rozměry s **kvalitně kovaným ocelovým pláštěm a ocelovými rukojetmi.**

Norma: DIN 1814

rozsahu upnutí: 2 - 5 mm

Pro ruční závitník DIN 352: M1 – M8

Pro Ø ručních výstružníků DIN 206: 2,5 - 6,5 mm

Celková délka: 130 mm

Technický popis

Pro ruční závitník DIN 352	M1 – M8
Celková délka	130 mm
Pro Ø ručních výstružníků DIN 206	2,5 - 6,5 mm
<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	2 - 5 mm
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidlo