

Garant**Soustružnický držák GARANT Master Eco, upínání šroubem, levý, Velikost stopky / destičky L: 25/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	271998 25/16
GTIN	4062406734770
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost.

Rozsah dodávky:

S podložkou 1,5°.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky v kombinaci s upínačem GARANT Master Eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

Funkční šířka L ₄	32 mm
Upínací šroub pro závitovou destičku	269023 3
1,5° podložka	279819 2
Délka hlavy L ₁	30 mm
Svěrný šroub pro podložku	279824 1
Velikost stopky	25 mm
Řada	Master Eco
Celková délka L	100 mm

Velikost destiček	16 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Soustružnický držák