

**Garant****Soustružnický držák GARANT Master eco, šroubové sevření, pravý, Velikost stopky / destičky L: 25/22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	271997 25/22
GTIN	4062406734749
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

**Rozsah dodávky:**

**S podložkou 1,5°.**

**Upozornění:**

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

**Technický popis**

1,5° podložka	279819 3
Délka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
Velikost stopky	25 mm
Upínací šroub pro závitovou destičku	269023 4
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Celková délka L	100 mm
Řada	Master Eco
Svěrný šroub pro podložku	279824 2
Velikost destiček	22 mm

Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Soustružnický držák