

HOLEX**Nylonová spirálová hadice 1/4 palce se spojkou, Využitelná délka hadice: 2,5m****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080057 2,5
GTIN	4062406734831
Třída artiklu	02A

Popis**Provedení:**

Flexibilní nylonová hadice. Odolnost vůči teplotám -60 / +60 °C.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 ks mosazné rychlospojky a vsuvky.

Technický popis

Hadice vnější Ø	8 mm
Využitelná délka hadice	2,5 m
Rozsah teploty	-60 - 60 °C
Připojení rychlospojky	1/4 palec
Maximální provozní tlak	10 bar
Vnitřní Ø hadice	6 mm
Druh produktu	Hadice

Příslušenství

Rychlospojka s vnitřním závitem Vnitřní připojovací závit
1/4 palec

080171 1/4