

Garant**Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 3×D, Ø DC: 16mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 234020 16 |
| GTIN | 4062406735166 |
| Třída artiklu | 21S |

Popis**Provedení:**

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.

Tolerance otvoru: -0,1 / +0,3 mm

Popis:

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 234030 – 234098.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky SOGX 050204.

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Užitná délka L ₁ | 48 mm |
| Počet břitů Z | 2 |
| Jmenovitý Ø D | 16 |
| ABS® Ø stopky D _s | 50 mm |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 050204 |
| Celková délka L | 109 mm |
| Řada | Vrtacka |

| | |
|---|--|
| Délka vyložení L _A | 78 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 5IP (0,38 Nm) |
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D |
| Stopka | ABS |
| Otočení vrtáku | Vypouklé podmíněné |
| Otočení vrtáku | podmíněně středící vrtání |
| Otočení vrtáku | Vypouklé podmíněné |
| Otočení vrtáku | podmíněné vrtání paketů |
| Otočení vrtáku | podmíněně středící vrtání |
| Otočení vrtáku | podmíněně středící vrtání |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Strategie obrábění | HPC |
| Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |