

Garant**Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 3×D, Ø DC: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	234020 20
GTIN	4062406738716
Třída artiklu	21S

Popis**Provedení:**

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.

Tolerance otvoru: -0,1 / +0,3 mm

Popis:

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 234030 – 234098.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky SOGX 070306.

Technický popis

Celková délka L	123 mm
Počet břitů Z	2
ABS® Ø stopky D _s	50 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Řada	Vrtacka
Užitná délka L ₁	60 mm
Délka vyložení L _A	92 mm

Jmenovitý Ø D	20
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 070306
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	3×D
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněné
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněné
Otočení vrtáku	podmíněné vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami