

Garant**Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 3×D, Ø DC: 30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	234020 30
GTIN	4062406738785
Třída artiklu	21S

Popis**Provedení:**

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.

Tolerance otvoru: -0,1 / +0,3 mm

Popis:

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 234030 – 234098.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky SOGX 100408.

Technický popis

Jmenovitý Ø D	30
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239700 10IP (2,8 Nm)
Řada	Vrtacka
Počet břitů Z	2
Celková délka L	156 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 100408
Užitná délka L ₁	90 mm

ABS® Ø stopky D _s	50 mm
Délka vyložení L _A	125 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	3×D
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněné
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněné
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami