

Garant**Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 3×D, Ø DC: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	234020 40
GTIN	4062406738815
Třída artiklu	21S

Popis**Provedení:**

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.

Tolerance otvoru: -0,1 / +0,3 mm

Popis:

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 234030 – 234098.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky SOGX 130511.

Technický popis

Řada	Vrtacka
Jmenovitý Ø D	40
ABS® Ø stopky D _s	63 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239700 20IP (6,3 Nm)
Celková délka L	201 mm
Délka vyložení L _A	163 mm
Počet břitů Z	2

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 130511
Užitná délka L ₁	120 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	3×D
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněné
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněné
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami