

Garant**Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami stopka ABS[®], 5×D, Ø DC: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	234025 16
GTIN	4062406738839
Třída artiklu	21S

Popis**Provedení:**

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.

Tolerance otvoru: -0,1 / +0,35 mm

Popis:

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 234030 – 234098.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky SOGX 050204.

Doporučení:

Při navrtávání zmenšete posuv na 70 %.

Technický popis

Celková délka L	141 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239700 5IP (0,38 Nm)
ABS [®] Ø stopky D _s	50 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 050204
Užitná délka L ₁	80 mm
Jmenovitý Ø D	16

Počet břitů Z	2
Délka vyložení L _A	110 mm
Řada	Vrtacka
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	5×D
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami