

Garant**Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 5×D, Ø DC: 17mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 234025 17 |
| GTIN | 4062406738846 |
| Třída artiklu | 21S |

Popis**Provedení:**

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.

Tolerance otvoru: -0,1 / +0,35 mm

Popis:

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 234030 – 234098.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky SOGX 060305.

Doporučení:

Při navrtávání zmenšete posuv na 70 %.

Technický popis

| | |
|--|----------------------|
| ABS® Ø stopky D _s | 50 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
| Celková délka L | 147 mm |
| Jmenovitý Ø D | 17 |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 060305 |
| Počet břitů Z | 2 |

| | |
|---|---|
| Užitná délka L ₁ | 85 mm |
| Řada | Vrtacka |
| Délka vyložení L _A | 116 mm |
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 5×D |
| Stopka | ABS |
| Otočení vrtáku | podmíněně šikmé navrtávání |
| Otočení vrtáku | Vypouklé podmíněně |
| Otočení vrtáku | podmíněně středící vrtání |
| Otočení vrtáku | Vypouklé podmíněně |
| Otočení vrtáku | podmíněně vrtání paketů |
| Otočení vrtáku | vypouklé podmíněně |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Strategie obrábění | HPC |
| Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |