

Garant**Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami stopka
ABS®, 5×D, Ø DC: 18mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	234025 18
GTIN	4062406738860
Třída artiklu	21S

Popis**Provedení:**

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.

Tolerance otvoru: -0,1 / +0,35 mm

Popis:

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 234030 – 234098.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky SOGX 060305.

Doporučení:

Při navrtávání zmenšete posuv na 70 %.

Technický popis

Řada	Vrtacka
Celková délka L	152 mm
Jmenovitý Ø D	18
Užitná délka L ₁	90 mm
Délka vyložení L _A	121 mm
Počet břitů Z	2

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 060305
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239700 6IP2 (0,6 Nm)
ABS® Ø stopky D _s	50 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	5×D
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami