

SWISS TOOLS

Soustružnický držák pravý, PSC, Ø stopky / velikost destičky: 50/16HPmm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320415 50/16HP
GTIN	2050002063051
Třída artiklu	36D

Popis**Upozornění:**

Vhodnou **HP trysku** č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610 – 320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.
Upínací čepy PSC na poptávku.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	16E..
Vzdálenost hrotů os f	35 mm
Délka vyložení rozměr A	60 mm
Ø stopky	50 mm
Velikost destiček	16HP
Upnutí	PSC
Způsob použití	pravý
Norma pro upínání	ISO 26623-1
Vnitřní chlazení	ano
Typ stopky	Kuželová dutá stopka

Druh produktu

Soustružnický držák