

SWISS TOOLS

Soustružnický držák pravý, PSC, Ø stopky / velikost destičky: 40/16HPmm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320420 40/16HP
GTIN	2050002063105
Třída artiklu	36D

Popis**Upozornění:**

Vhodnou **HP trysku** č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610 – 320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.

Upínací čepy PSC na poptávku.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	50 mm
Vzdálenost hrotů os f	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	16E..
Ø stopky	40 mm
Velikost destiček	16HP
Upnutí	PSC
Způsob použití	pravý
Norma pro upínání	ISO 26623-1
Vnitřní chlazení	ano
Typ stopky	Kuželová dutá stopka

Druh produktu

Soustružnický držák