



## Kompaktní úhlová bruska, Typ: 7222816



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077111 7222816
GTIN	4014586895017
Třída artiklu	03F

### Popis

#### Provedení:

**FEIN – Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm.**

- **Robustní, výkonný motor pro každodenní použití.**
- **Vysoká ochrana uživatele díky hlídání zpětného rázu, ochraně proti opětovnému spuštění a antivibrační rukojeti.**
- **Vysoká přetížitelnost díky přímému chlazení motoru, převodová hlavice otočná v krocích po 90° (optimální poloha spínače podle použití).**
- **Rychlá výměna brusiva bez použití nářadí díky rychloupínací matici.**

#### Rozsah dodávky:

Rukojeť, ochranný kryt, upínací matice, klíč.

Označení výrobce: CG17-125

Příkon: 1700 W

Maximální počet otáček: 11500 min<sup>-1</sup>

Maximální Ø kotouče: 125 mm

Maximální hloubka řezu: 35 mm

Hmotnost: 2,4 kg

### Technický popis

Síťové napětí	240 V
Maximální vibrace dle EN	6 m/s <sup>2</sup>
Maximální Ø kotouče	125 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Zvláštní znaky	krátká konstrukce
Příkon	1700 W
Označení výrobce	CG17-125
Maximální hloubka řezu	35 mm
Hmotnost	2,4 kg
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Frekvence sítě	50 Hz
Maximální počet otáček	11500 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Úhlová bruska