

HOLEX**Nástrčný klíč, zalomený, Rozměr klíče: 9mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	621341 9
GTIN	4062406738600
Třída artiklu	62C

Popis**Provedení:**

Kované pro nejvyšší namáhání s obzvláště úzkými tolerancemi otvorů klíče. Speciální dutý tvar, také pro matice na dlouhých vyčnívajících šroubech. Stejný otvor klíče po obou stranách. Vel. 6 a 7 oboustranný 6hran, od vel. 8 s 6hranem na dlouhém a s 12hranem na krátkém rameni. Zahnutí cca 90 – 95°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Délka klíče L ₁	120 mm
Ø otvoru F	6 mm
Délka klíče L ₂	27 mm
Unášecí profil	Nástrčný klíč 6-hran
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Délka ramena krátká strana	12hran
Rozměr klíče	9 mm
Délka ramena krátká strana	6hran
Úhel	90 - 95 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	chromované
Oboustranně shodné velikosti klíčů	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče