

**Nástrčný klíč, zalomený, Rozměr klíče: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	621341 12
GTIN	4062406750633
Třída artiklu	62C

**Popis****Provedení:**

Kované pro nejvyšší namáhání s obzvláště úzkými tolerancemi otvorů klíče. Speciální dutý tvar, také pro matice na dlouhých vyčnívajících šroubech. Stejný otvor klíče po obou stranách. Vel. 6 a 7 oboustranný 6hran, od vel. 8 s 6hranem na dlouhém a s 12hranem na krátkém rameni. Zahnutí cca 90 – 95°.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Technický popis**

Délka ramena krátká strana	12hran
Délka ramena krátká strana	6hran
Unášecí profil	Nástrčný klíč 6-hran
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Ø otvoru F	8 mm
Délka klíče L <sub>1</sub>	145 mm
Rozměr klíče	12 mm
Délka klíče L <sub>2</sub>	34 mm
Úhel	90 - 95 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	chromované
Oboustranně shodné velikosti klíčů	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče