

**HOLEX****Nástrčný klíč, zalomený, Rozměr klíče: 13mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	621341 13
GTIN	4062406750640
Třída artiklu	62C

**Popis****Provedení:**

Kované pro nejvyšší namáhání s obzvláště úzkými tolerancemi otvorů klíče. Speciální dutý tvar, také pro matice na dlouhých vyčnívajících šroubech. Stejný otvor klíče po obou stranách. Vel. 6 a 7 oboustranný 6hran, od vel. 8 s 6hranem na dlouhém a s 12hranem na krátkém rameni. Zahnutí cca 90 – 95°.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Technický popis**

Délka ramena krátká strana	12hran
Rozměr klíče	13 mm
Délka klíče L <sub>2</sub>	36 mm
Unášecí profil	Nástrčný klíč 6-hran
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Délka ramena krátká strana	6hran
Ø otvoru F	9 mm
Délka klíče L <sub>1</sub>	152 mm
Úhel	90 - 95 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromované

Oboustranně shodné velikosti klíčů

ano

Druh produktu

Nástrčné klíče