

HOLEX**Nástrčný klíč, zalomený, Rozměr klíče: 15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	621341 15
GTIN	4062406750664
Třída artiklu	62C

Popis**Provedení:**

Kované pro nejvyšší namáhání s obzvláště úzkými tolerancemi otvorů klíče. Speciální dutý tvar, také pro matice na dlouhých vyčnívajících šroubech. Stejný otvor klíče po obou stranách. Vel. 6 a 7 oboustranný 6hran, od vel. 8 s 6hranem na dlouhém a s 12hranem na krátkém rameni. Zahnutí cca 90 – 95°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Unášecí profil	Nástrčný klíč 6-hran
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Ø otvoru F	11 mm
Délka klíče L ₂	40 mm
Délka ramena krátká strana	12hran
Délka ramena krátká strana	6hran
Délka klíče L ₁	170 mm
Rozměr klíče	15 mm
Úhel	90 - 95 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromované

Oboustranně shodné velikosti klíčů

ano

Druh produktu

Nástrčné klíče