

**Pneumatická přímá bruska, Ø kleštiny 6 mm dlouhá, Typ: 7410****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	079457 7410
GTIN	015451781538
Třída artiklu	03R

Popis**Provedení:**

Tyčová mini bruska s vysokými volnoběžnými otáčkami pro tiché a efektivní broušení. Přesné nastavení výkonu a řízení otáček pomocí vestavěného regulátoru.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích kleštin 1× 1/4 palce a 6 mm.

Technický popis

Maximální vibrace dle EN	4,9 m/s ²
Maximální spotřeba vzduchu	78 l/min
Ø kleštin	6 mm
Připojovací závit	NPT
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm
Hmotnost	0,65 kg
Pracovní hluk	76 dB(A)
Délka	275 mm
Maximální počet otáček	27000 min ⁻¹
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec

Odevzdaný výkon	250 W
Druh produktu	Přímé brusky