

**Držák na vyvrtávací tyče typ E2, VDI 20, Otvor d₂(H7): 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319310 20
GTIN	4062406754853
Třída artiklu	32U

Popis**Použití:**

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický popis

l ₇	41 mm
Otvor d ₂ (H7)	20 mm
l ₆	50 mm
Závit chladicího kanálu	M6
Závit upínacích šroubů	M8
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 20
d ₆	50 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 20
Druh produktu	Držák vyvrtávací tyče VDI

