

**Držák na vyvrtávací tyče typ E2, VDI 40, Otvor d<sub>2</sub>(H7): 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319330 32
GTIN	4062406755065
Třída artiklu	32U

**Popis****Použití:**

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

**Norma:**

**DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Technický popis**

l <sub>7</sub>	61 mm
Otvor d <sub>2</sub> (H7)	32 mm
l <sub>6</sub>	75 mm
Závit chladicího kanálu	M8
Závit upínacích šroubů	M10
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 40
d <sub>6</sub>	83 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 40
Druh produktu	Držák vyvrtávací tyče VDI

