

HOLEX**Upínač vrtáku s vyměnitelnými destičkami typ E1, VDI 20, Otvor d₂(H6): 16mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 319155 16 |
| GTIN | 4062406755157 |
| Třída artiklu | 32U |

Popis**Použití:**

Pro vrtání s destičkovým vrtákem s přívodem chladicí kapaliny.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický popis

| | |
|--------------------------|--------|
| l_2 | 54 mm |
| Otvor d_2 (H6) | 16 mm |
| $l_1 -0,2$ | 64 mm |
| Vnější $\varnothing d_3$ | 36 mm |
| Závit chladicího kanálu | M6 |
| Závit upínacích šroubů | M10×1 |
| Tvar | E |
| Velikost VDI | VDI 20 |
| d_6 | 50 mm |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Barevný kód stopky VDI | VDI 20 |
| Druh produktu | Nástrojová upínka VDI |