

**Upínač vrtáku s vyměnitelnými destičkami typ E1, VDI 50, Otvor d₂(H6): 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319215 50
GTIN	4062406755355
Třída artiklu	32U

Popis**Použití:**

Pro vrtání s destičkovým vrtákem s přívodem chladicí kapaliny.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Technický popis

Otvor d ₂ (H6)	50 mm
l ₂	83 mm
Vnější Ø d ₃	75 mm
l ₁ -0,2	100 mm
Závit chladicího kanálu	M8
Závit upínacích šroubů	M16×1
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 50
d ₆	98 mm

Technický list

Barevný kód stopky VDI	VDI 50
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI