

HEDI

Kabelový buben, celoplastový pro F, B, PL, CZ, Typ: 50N



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081104 50N
GTIN	4003644024117
Třída artiklu	08B

Popis

Provedení:

Kabelové bubny HEDI® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.

Velký a vysoce kvalitní celoplastový kabelový buben HEDI® s průměrem bubnu 250 mm je vybaven ergonomickými a bezpečnostními prvky.

- **Sklon 7 stupňů pro větší světlou výšku a příjemné přenášení.**
- **Odnímatelný držák kabelu a vedení pro optimální vedení kabelu.**
- **Možnost jednoduché montáže na stěnu.**

Schváleno pro trvalé použití v exteriérech a vlhkých prostorách.

Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1 \text{ mm}$, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Ochranná třída IP: IP 44

Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě: Kategorie 2 (K2) dle BGI

Jmenovitý výkon odvinutý: 3500 (16A) W

Třída kabelu: H07RN-F

Konstrukce kabelu: 3G1,5

Materiál kabelu: guma

Délka kabelu: 50 m

Počet zásuvek: 3

Technický popis

Materiál pouzdra	plast
Jmenovitý výkon odvinutý	3500 (16A) W
Třída kabelu	H07RN-F
Délka kabelu	50 m
Počet zásuvek	3
Ochranná třída IP	IP 44
Jmenovité napětí	250 V
Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě	Kategorie 2 (K2) dle BGI
Konstrukce kabelu	3G1,5
Materiál kabelu	guma
Diagnostický systém k dispozici	ano
Druh produktu	Kabelový buben