

Garant**Tvrdokovové vrtáky do zdiva, Ø vrtáku: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	786070 6
GTIN	4062406773410
Třída artiklu	71C

Popis**Provedení:**

Vrták s houževnatými destičkami z tvrdokovu naletovanými za vysokých teplot. Asymetrický tvar drážky pro dobrý odvod vyvrtaného materiálu.

Vrták pro normální vrtání a s přiklepem se silnou břitovou destičkou z tvrdokovu.

Použití:

Převážně k **vrtání otvorů pro hmoždinky pomocí příklepových vrtaček** do betonu, zdiva, přírodního a umělého kamene.

Také pro rotační vrtání do tvrdého a měkkého dřeva, plastů, akrylu a keramiky.

Vhodné také pro vrtání kalené oceli díky korekci rezné hrany.

Technický popis

Délka spirály	60 mm
Celková délka	100 mm
Ø stopky	6 mm
Ø vrtáku	6 mm
Řezný materiál	TK
Norma	ISO 5468
Norma	DIN 8039
Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání
Stopka	válcová stopka
Druh produktu	Vrták do kamene

