

Garant GRIDLINE

Korpus skříně ESD 16G k individuálnímu osazení zásuvkami, 12×20G, Výška korpusu: 400mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972030 400
GTIN	4062406769734
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříň se zásuvkami a se stabilní ocelovou konstrukcí. **Pro 100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Použití:

Zásuvkový blok pro individuální osazení pracovní stanice č. 972010 – 972015 nebo pro pracovní stoly ESD č. 972150 – 972185.

Lakování:

Korpus světle šedá, podobná RAL 7035, **práškově nanášený ESD lak.**

Upozornění:

Všechny plastové části (např. odnímatelné kryty) a úchytky nejsou vodivé pro elektrostatické výboje – ESD. Při osazování pláště zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce pláště.

Technický popis

Hmotnost	11,5 kg
Šířka v G	12

Užitná výška	325 mm
Hloubka	650 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Výška	400 mm
Provedení	pro individuální osazení
Šířka	400 mm
Hloubka v G	20
Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	12×20G
Druh produktu	Korpus skříně na nářadí