

Garant GRIDLINE

**Zásuvka ESD, 12×20G, Výška čela zásuvky: 75mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972035 75
GTIN	4062406769772
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

100% plně výsuvné zásuvky se stabilní ocelovou konstrukcí, s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Hliníkové úchytky. Zásuvky s otvory pro uchycení dělicích příček s drážkami v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

**Vhodné pro:**

Všechny korpusy skříně ESD 16G.

**Lakování:**

Zásuvkový korpus a čelo světle šedá podobná RAL 7035, **opatřeno práškově nanášeným lakem ESD.**

**Technický popis**

Užitná šířka v G	12
Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Užitná výška	50 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výška čela	75 mm
Užitná hloubka v G	20
Užitná šířka	300 mm
Užitná hloubka	500 mm

S otvíráním jednotlivých zásuvek	ne
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	12×20G
Druh produktu	Zásuvka