

AEG

Akumulátorové kombinované kladivo, Typ: BBH18BL



Údaje o objednávce

Artikové číslo	075535 BBH18BL
GTIN	4058546226985
Třída artiklu	07A

Popis

Provedení:

- **Bezkartáčové 18V akumulátorové kombinované kladivo s robustním kovovým krytem převodovky a upínačem nástrojů SDS-plus.**
- **VARIOLOCK – nastavitelný úhel sekáče.**
- **Bezpečnostní spojka s hadicovou přípojkou.**
- **Vypnutí příklepu pro vrtání do dřeva a kovů.**
- **Vypnutí otáčení pro lehké sekací práce.**
- **Rukojeť s antivibračním systémem.**

Rozsah dodávky:

Včetně 2 Li-Ion akumulátorů 18 V / 5 Ah, nabíječky, přepravního kufru.

Obal: Přepravní kufřík

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: AEG typ AS 18 V

Stopka: SDS Plus

Označení výrobce: BBH18BL

Počet obsažených akumulátorů: 2

Typ akumulátoru: Li-Ion

Kapacita akumulátoru: 5 Ah

Napětí akumulátorů: 18 V

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli: 13 mm

Technický popis

Obal	Přepravní kufřík
Napětí akumulátorů	18 V
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Označení výrobce	BBH18BL
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Maximální počet rázů	4800 min ⁻¹
Hmotnost	2,6 kg
Tvar upínače nástrojů Bosch	SDS-Plus
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	AEG typ AS 18 V
Rázová energie	2,5 J
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	30 mm
Maximální Ø vrtání do betonu	26 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	2
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Stopka	SDS Plus
Druh produktu	Vrtací kladivo