



Trubkořez se 3 řezacími kolečky na ocelové trubky, pro trubky do: 2palec



Údaje o objednávce

Artikové číslo	815101 2
GTIN	4018754329731
Třída artiklu	83A

Popis

Provedení:

Korpus z kvalitní oceli, zápusťově kovaný; včetně s plastovou rukojetí odolné proti opotřebení.

Řezací kolečko pro ocelové trubky z kvalitní oceli, přesně kalené pro dlouhou životnost. **Vodicí kladky** ze speciální oceli; pochromované.

Použití:

Pro čisté a pravouhlé oddělování trubek.

Tento trubkořez umožňuje práci na již instalovaných trubkách. Díky principu ráčny postačí rozsah pohybu 120°.

Technický popis

Šířka řezného kolečka	19 mm
Označení výrobce	Řezačka trubek RAPID 14001+3
Ø řezného kolečka	25 mm
Pro vnější Ø trubek	1/8 – 2 palec
Otvor řezného kolečka	9 mm
Počet vodicích kladek	0
Počet řezných koleček	3
Druh produktu	Trubkořezy

Příslušenství

Vnitřní / vnější odjehlovač z ušlechtilé oceli pro Ø trubky do 35 mm

814920 35

Vnitřní / vnější odjehlovač z ušlechtilé oceli pro Ø trubky do 54 mm

814920 54

Vnitřní / vnější odjehlovač z ušlechtilé oceli pro Ø trubky do 54E mm

814920 54E