

**SIMTEK****Nožový držák simturn AX s upínacím systémem ME D = 5 mm, Ø stopky d / Ø otvoru d1: 12mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	270531 12
GTIN	2050002065024
Třída artiklu	24U

## Popis

**Provedení:**

Volitelný výběr ze 4 různých způsobů přívodu chladicí emulze. Jednoduché nastavení pouze dvěma závitovými kolíky.

**Výhoda:**

Upínací držák pro otočnou vložku na poptávku.

**Použití:**

Snížení vibrací především u dlouhých vyložení.

## Technický popis

L <sub>1</sub>	70 mm
Převlečná matice	279715 1
Označení výrobce	AY7F
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Držáky břitů