

SIMTEK**Nožový držák simturn AX s upínacím systémem ME D = 5 mm, Ø stopky d / Ø otvoru d1: 16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	270531 16
GTIN	2050002065031
Třída artiklu	24U

Popis

Provedení:

Volitelný výběr ze 4 různých způsobů přívodu chladicí emulze. Jednoduché nastavení pouze dvěma závitovými kolíky.

Výhoda:

Upínací držák pro otočnou vložku na poptávku.

Použití:

Snížení vibrací především u dlouhých vyložení.

Technický popis

L ₁	75 mm
Převlečná matice	279715 1
Označení výrobce	AY7G
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Držáky břitů