



**Držák KOMET UniTurn® soustružnického nože pro nerotační použití (bez vyvrtávací tyče) D = 7 mm, Ø stopky d / Ø otvoru d1: 25mm**



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	270535 25
GTIN	2050002065123
Třída artiklu	24U

## Popis

### Provedení:

Volitelný výběr ze 4 různých způsobů přívodu chladicí emulze. Jednoduché nastavení pouze dvěma závitovými kolíky.

### Výhoda:

Upínací držák pro otočnou vložku na poptávku.

### Použití:

Snížení vibrací především u dlouhých vyložení.

## Technický popis

L <sub>1</sub>	110 mm
Převlečná matice	279715 2
Označení výrobce	AY7T
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Držáky břitů