



Držák KOMET UniTurn® soustružnického nože pro nerotační použití (bez vyvrtávací tyče) D = 6 mm, Ø stopky d / Ø otvoru d1: 25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	270533 25
GTIN	2050002065093
Třída artiklu	24U

Popis

Provedení:

Volitelný výběr ze 4 různých způsobů přívodu chladicí emulze. Jednoduché nastavení pouze dvěma závitovými kolíky.

Výhoda:

Upínací systém ME umožňuje díky úplnému ovinutí dosažení optimální přesnosti a stability.

Použití:

Snížení vibrací především u dlouhých vyložení.

Technický popis

L ₁	110 mm
Převlečná matice	279715 2
Označení výrobce	AY7P
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Držáky břitů