

**Garant**

**Úsporná role brusné tkaniny (A) robustní, vysoce pružná, 115 mm×50 m,  
Zrnitost: 280**

**Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 556980 280    |
| GTIN           | 4062406783433 |
| Třída artiklu  | 51E           |

**Popis****Provedení:**

Hustě tkaná, robustní a **velmi pružná** bavlněná tkanina (odolná vůči oleji a petroleji) s rovnoměrně rozmístěným **normálním korundem (A)** vázaným plně syntetickou pryskyřicí. Ideální přizpůsobení geometrii obrobku. **Nejvyšší brusný výkon a dlouhá životnost.**

**Úsporná role v širokém provedení 115 mm** pro všechny běžné vibrační brusky. **Praktické odebírání ze středu role** zaručuje čisté pracoviště a využití brusné role bez poškození až do konce.

**Použití:**

**Ideální na kov.** Vhodné i na opracování dřeva a laků.

**Technický popis**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Zrnitost        | 280         |
| Stupeň jemnosti | velmi jemný |
| Brusivo         | korund      |
| Zkratka brusiva | A           |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Šířka úsporných rolí       | 115 mm         |
| Délka úsporných rolí       | 50 m           |
| Atribut názvu produktu     | 115 mm×50 m    |
| Integrovaný odtrhávací nůž | ano            |
| Druh produktu              | Brusná tkanina |

### Údaje o uživateli

|                  | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg            | vhodný          |                |         |
| Ocel < 900 N/mm  | vhodný          |                |         |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný          |                |         |
| Ocel < 55 HRC    | vhodný          |                |         |
| Ocel < 60 HRC    | vhodný          |                |         |
| Ocel < 67 HRC    | omezené použití |                |         |
| INOX             | vhodný          |                |         |
| Ti               | omezené použití |                |         |
| GG(G)            | vhodný          |                |         |
| CuZn             | vhodný          |                |         |
| Plasty, GFK      | vhodný          |                |         |
| Dřevo            | vhodný          |                |         |
| Laky             | omezené použití |                |         |
| Uni              | vhodný          |                |         |
| suché            | vhodný          |                |         |