

SIMTEK**Vyvrtačací soustružnický nůž simturn AX pravý CBN, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min}: 5,2mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	270585 5,2
GTIN	2050002066038
Třída artiklu	24V

Popis

Provedení:

Řezný materiál: CBN8

Technický popis

Maximální hloubka řezu a _{p max}	0,26 mm
Ø D	5 mm
Pro otvory od Ø D _{min}	5,2 mm
Rádus R	0,2 mm
f	2,45 mm
Vnitřní chlazení	ne
Označení výrobce	AA87CBN8
Užitná délka	25,4 mm
Atribut názvu produktu	L ₂ = 25,4 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Ocel < 67 HRC	vhodný
kontinuální	vhodný
suché	vhodný