

SIMTEK**Vyvrtačací soustružnický nůž simturn AX pravý CBN, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min}: 6,2mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	270581 6,2
GTIN	2050002065970
Třída artiklu	24V

Popis

Provedení:

Řezný materiál: CBN8

Technický popis

f	2,95 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	0,31 mm
Pro otvory od Ø D _{min}	6,2 mm
Rádus R	0,2 mm
Vnitřní chlazení	ne
Ø D	6 mm
Označení výrobce	ADEWCBN8
Užitná délka	15,2 mm
Atribut názvu produktu	L ₂ = 15,2 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Ocel < 67 HRC	vhodný
kontinuální	vhodný
suché	vhodný