

SIMTEK**Vyvrtačací soustružnický nůž simturn AX pravý CBN, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min}: 2,7mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	270579 2,7
GTIN	2050002065895
Třída artiklu	24V

Popis

Provedení:

Řezný materiál: CBN8

Technický popis

Rádus R	0,15 mm
Vnitřní chlazení	ne
Ø D	4 mm
Pro otvory od Ø D _{min}	2,7 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	0,13 mm
f	1,2 mm
Označení výrobce	AKDSCBN8
Užitná délka	10,2 mm
Atribut názvu produktu	L ₂ = 10,2 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Ocel < 67 HRC	vhodný
kontinuální	vhodný
suché	vhodný