

SIMTEK**Vyvrťovací soustružnický nůž simturn AX pravý CBN, L₂ = 35,6 mm, Ø D_{min}: 6,2mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	270589 6,2
GTIN	2050002066076
Třída artiklu	24V

Popis

Provedení:

Řezný materiál: CBN8

Technický popis

Vnitřní chlazení	ne
Pro otvory od Ø D _{min}	6,2 mm
Rádus R	0,2 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	0,31 mm
Ø D	6 mm
f	2,95 mm
Označení výrobce	ANYTCBN8
Užitná délka	35,6 mm
Atribut názvu produktu	L ₂ = 35,6 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Ocel < 67 HRC	vhodný
kontinuální	vhodný
suché	vhodný