

**Vyvrtačací soustružnický nůž simturn AX pravý CBN, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 6,2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270583 6,2
GTIN	2050002066014
Třída artiklu	24V

Popis**Provedení:**

Řezný materiál: CBN8

Technický popis

Maximální hloubka řezu a _{p max}	0,31 mm
f	2,95 mm
Pro otvory od Ø D _{min}	6,2 mm
Rádus R	0,2 mm
Vnitřní chlazení	ne
Ø D	6 mm
Označení výrobce	AEWGCBN8
Užitná délka	20,3 mm
Atribut názvu produktu	L ₂ = 20,3 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Ocel < 67 HRC	vhodný
kontinuální	vhodný
suché	vhodný