

SIMTEK**Vyvrťovací soustružnický nůž simturn AX pravý CBN, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min}: 5,2mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	270579 5,2
GTIN	2050002065925
Třída artiklu	24V

Popis

Provedení:

Řezný materiál: CBN8

Technický popis

Rádus R	0,2 mm
Ø D	5 mm
Pro otvory od Ø D _{min}	5,2 mm
f	2,45 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	0,26 mm
Vnitřní chlazení	ne
Označení výrobce	AHH5CBN8
Užitná délka	10,2 mm
Atribut názvu produktu	L ₂ = 10,2 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
--	----------------	----------------------	----------------

Ocel < 67 HRC	vhodný
kontinuální	vhodný
suché	vhodný