

**SIMTEK****Vyvrtávací soustružnický nůž simturn AX pravý CBN, L<sub>2</sub> = 20,3 mm, Ø D<sub>min</sub>: 4,2mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	270583 4,2
GTIN	2050002065994
Třída artiklu	24V

## Popis

**Provedení:**

Řezný materiál: CBN8

## Technický popis

Pro otvory od Ø D <sub>min</sub>	4,2 mm
Ø D	4 mm
Rádus R	0,15 mm
f	1,95 mm
Vnitřní chlazení	ne
Maximální hloubka řezu a <sub>p max</sub>	0,21 mm
Označení výrobce	AHVVCBN8
Užitná délka	20,3 mm
Atribut názvu produktu	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Ocel < 67 HRC	vhodný
kontinuální	vhodný
suché	vhodný