

 SIMTEK simturnAX

## Závrtový soustružnický nůž simturn AX s profilem 60° vnitřní, pravý, L2 = 15,2 mm, Typ: 9



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	270649 9
GTIN	2050002067387
Třída artiklu	24U

### Popis

**Provedení:**

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

**Použití:**

K výrobě metrických vnitřních ISO závitů.

Pro otvory od  $\varnothing D_{\min}$ : 6,2 mm $\varnothing D$ : 6 mm

Stoupání: 1,5 -1,75 mm

f: 2,95 mm

t: 0,98 mm

Šířka zápichu w: 0,18 mm

### Technický popis

Pro otvory od $\varnothing D_{\min}$	6,2 mm
f	2,95 mm
t	0,98 mm
Šířka zápichu w	0,18 mm
$\varnothing D$	6 mm
Stoupání	1,5 -1,75 mm
S	0,8
Označení výrobce	AHZWX800

Atribut názvu produktu	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodné		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodné		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodné		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití		
GG(G)	vhodné		
CuZn	vhodné		
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		