

SIMTEK simturn^{MAX}**Vyvrtávací vložka simturn AX Center Line pravá CBN, L₂ = 10,2 mm, Ø Dmin: 2,7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270523 2,7
GTIN	2050002064904
Třída artiklu	24V

Popis**Provedení:**

Řezný materiál: CBN8.

Technický popis

Rádus R	0,15 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p,max}$	0,13 mm
Vnitřní chlazení	ne
f	1,95 mm
Ø D	4 mm
Označení výrobce	APSVCBN8
Užitná délka	10,2 mm
Atribut názvu produktu	L ₂ = 10,2 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 67 HRC	vhodný		
kontinuální	vhodný		

mokrý min.	vhodný
suché	vhodný
Vzduch	vhodný