


**Sítový brusný kotouč Xtract™ 310W, Ø 150 mm, Zrnitost: 180****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	567825 180
GTIN	4054596900097
Třída artiklu	53M

**Popis****Provedení:**

Brusné kotouče se suchým zipem sestávající z polyamidové tkaniny s povlakem z brusného zrna se **sítovou strukturou** s tisícinásobným děrováním.

**Výhoda:**

- **Bezprašné broušení: Malé zatížení pracoviště a životního prostředí.**
- **Bez zanášení brusného kotouče (zabránění chybám povrchu, prachovým uzlíkům).**
- **Zaručuje lepší povrchy při nižší spotřebě brusiva.**
- **Vysoká účinnost – v závislosti na povrchu se úběr zvyšuje mnohonásobně.**

**Použití:**

Broušení laků, plnidel, primerů, plastů (zesílených skelnými vlákny), slitin neželezných kovů, slitin hliníku a součástí nábytku.

Maximální obvodová rychlost: 40 m/s

**Technický popis**

Ø kotouče	150 mm
Zrnitost	180
Brusivo	Oxid hlinitý (A)

Zkratka brusiva	A
Podklad brusného materiálu	Tkaná síť
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 150 mm
Označení výrobce	310W
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč se suchým zipem

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
suché	vhodný		