



Stereomikroskop s naklápěcím ramenem, bez osvětlení, Typ: M80



Údaje o objednávce

Artikové číslo	491754 M80
GTIN	2050002078246
Třída artiklu	49B

Popis

Provedení:

- **Modulární paleta výrobků a tím i optimální přizpůsobení mikroskopu příslušnému použití.**
- **Parfokální přizpůsobený optický systém: Zaostření zůstává při změně zvětšení konstantní.**
- **Ergonomický design.**
- **ESD provedení chrání před poškozením následkem výbojů statické elektřiny.**

Aretace přiblížení (zoom): 8 spínacích pozic pro opakující se úkoly. Základní deska se systémem Anti-Shock.

Rozsah dodávky:

Držák optiky, binokulární šikmý tubus 45°, 2× okulár pro uživatele brýlí, objektiv achromatický 1.0×, stativ, ochranná plachta proti prachu (antistatická).

Stativ s otočným ramenem.

Zvláštní příslušenství:

LED osvětlení č. 491755 a prosvětlení č. 491777 vel. BLI.

Upozornění:

Viz uvedený rozsah dodávky, obrázky produktů se mohou mírně lišit.

Technický popis

Základna šířka	220 mm
Optický systém	Greenough parfokální
Okulár	10×/23B
Základna délka	330 mm
Hloubka ostrosti	13,7 mm
Ø zorné pole	3,8 - 30,7 mm
Zvětšení (xnásobné)	7,5 - 60
Pracovní vzdálenost	83,4 mm
Řada	M
Zoom	8:1
Druh produktu	Stereomikroskop