



Stereomikroskop s naklápěcím ramenem, bez osvětlení, Typ: M60



Údaje o objednávce

Artikové číslo	491754 M60
GTIN	2050002078239
Třída artiklu	49B

Popis

Provedení:

- **Modulární paleta výrobků a tím i optimální přizpůsobení mikroskopu příslušnému použití.**
- **Parfokální přizpůsobený optický systém: Zaostření zůstává při změně zvětšení konstantní.**
- **Ergonomický design.**
- **ESD provedení chrání před poškozením následkem výbojů statické elektřiny.**

Aretace přiblížení (zoom): 7 spínacích pozic pro opakující se úkoly.

Rozsah dodávky:

Držák optiky, binokulární šikmý tubus 45°, 2× okulár pro uživatele brýlí, objektiv achromatický 1.0×, stativ, ochranná plachta proti prachu (antistatická).

Stativ s otočným ramenem.

Zvláštní příslušenství:

LED osvětlení č. 491755 a prosvětlení č. 491777 vel. BII.

Upozornění:

Viz uvedený rozsah dodávky, obrázky produktů se mohou mírně lišit.

Technický popis

Ø zorné pole	5,75 - 36,5 mm
Okulár	10×/23B
Pracovní vzdálenost	89,6 mm
Řada	M
Hloubka ostrosti	13,7 mm
Základna šířka	220 mm
Zvětšení (xnásobné)	6,3 - 40
Zoom	6:1
Základna délka	260 mm
Optický systém	Greenough parfokální
Druh produktu	Stereomikroskop